

Madla ochranná

Tělo rukojeti z hliníku, koncové krytky plastové

SPECIFIKACE

tělo rukojeti

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- eloxované, přírodní barva **EL**

Koncové krytky

Plast Polyamid (PA)
barva černo-šedá

INFORMACE

Typické použití ochranných model GN 430 je u otočných nebo posuvných dveří, které slouží jako bezpečnostní dveře a zařízení. Hodí se také jako rukojeti zásuvek.


Drážka pro šroub o rozměru M6 umožňuje použít libovolný počet montážních šroubů umístěných v jakékoliv poloze v celém rozsahu l_2 . Hliníkový profil lze dodat v jakékoliv délce, lze dodat též koncové krytky. Různé délky lze vyrobit na přání už od relativně malého množství.

NA POPTÁVKU

- Různé délky

TECHNICKÉ INFORMACE

- Možnosti sestavení / příklady použití (viz strana)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)




GN 430

Označení	l_1	b_1	b_2	b_3	h_1	h_2	l_2 Oblast pro šrouby	l_3	t	
GN 430-110-SW	110	36	13	8	34	24	66	22	12	86
GN 430-130-SW	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430-150-SW	150	36	13	8	34	24	106	22	12	117
GN 430-200-SW	200	36	13	8	34	24	156	22	12	163
GN 430-250-SW	250	36	13	8	34	24	206	22	12	196
GN 430-300-SW	300	36	13	8	34	24	256	22	12	233
GN 430-400-SW	400	36	13	8	34	24	356	22	12	314
GN 430-500-SW	500	36	13	8	34	24	456	22	12	388
GN 430-110-EL	110	36	13	8	34	24	66	22	12	86
GN 430-130-EL	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430-150-EL	150	36	13	8	34	24	106	22	12	117
GN 430-200-EL	200	36	13	8	34	24	156	22	12	159
GN 430-250-EL	250	36	13	8	34	24	206	22	12	196
GN 430-300-EL	300	36	13	8	34	24	256	22	12	233
GN 430-400-EL	400	36	13	8	34	24	356	22	12	314
GN 430-500-EL	500	36	13	8	34	24	456	22	12	390

Pokyny k utahování s drážkou pro šroub

Protože drážka pro šroub běží po celé délce, lze použít libovolný počet montážních šroubů M6 se standardním závitem umístěných v jakékoliv poloze v oblasti pro šrouby l_2 . K pouzdru se vztahují tyto hodnoty:

- Minimální délka zašroubování: 10 mm
- Max. zatížení na jeden šroub: 400 N
- Max. utahovací moment: 4 Nm



Příklady použití

