

Záslepky trubek
pro konstrukční trubky GN 990

SPECIFIKACE


Plast (Polyetylen PE)
barva černá

INFORMACE

Záslepky trubek GN 991 byly navrženy pro uzavření konců trubek z důvodu bezpečnosti nebo z důvodů vzhledu.
Jsou zatlačeny do konce trubky buď ručně nebo pomocí paličky.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)



GN 991

Označení	d	w	l1	l2	Pro trubku GN 990	⚖
GN 991-D10-SW	D 10	1 ... 2	3.5	11	D 10	1
GN 991-D12-SW	D 12	1 ... 2	3.5	11	D 12	1
GN 991-D14-SW	D 14	1 ... 2	4	11.5	D 14	1
GN 991-D15-SW	D 15	1 ... 2	5	11.5	D 15	1
GN 991-D16-SW	D 16	1 ... 2	3	11	D 16	1
GN 991-D18-SW	D 18	1 ... 2	5	11.5	D 18	2
GN 991-D20-SW	D 20	1 ... 2.5	5	11.5	D 20	2
GN 991-D25-SW	D 25	1 ... 3	5	11.5	D 25	3
GN 991-D30-SW	D 30	1 ... 2.5	5	11.5	D 30	3
GN 991-D32-SW	D 32	1 ... 3	5	12	D 32	4
GN 991-D35-SW	D 35	1 ... 3	5	11.5	D 35	5
GN 991-D40-SW	D 40	1 ... 3	5	11.5	D 40	6
GN 991-D42-SW	D 42	1 ... 3	5	11.5	D 42	6
GN 991-D45-SW	D 45	1 ... 3	5	11	D 45	7
GN 991-D48-SW	D 48	1.2 ... 3.6	5	11.5	D 48	8
GN 991-D50-SW	D 50	2.5 ... 3.6	5	11.5	D 50	10
GN 991-D55-SW	D 55	3 ... 5	5	14.5	D 55	11
GN 991-D60-SW	D 60	3 ... 5	5	17.5	D 60	14

GN 991

Označení	s	w	l1	l2	Pro trubku GN 990	⚖
GN 991-V10-SW	V 10	0.8 ... 2.5	4	8	V 10	1
GN 991-V12-SW	V 12	1 ... 2	4	8	V 12	1
GN 991-V16-SW	V 16	1 ... 2.5	5	6.5	V 16	3
GN 991-V20-SW	V 20	1 ... 3	5	6.5	V 20	3
GN 991-V25-SW	V 25	1 ... 3	5	6.5	V 25	4
GN 991-V30-SW	V 30	1 ... 3	5	6.5	V 30	4
GN 991-V35-SW	V 35	1 ... 3	5	9.5	V 35	7
GN 991-V40-SW	V 40	1 ... 3	5	9.5	V 40	10
GN 991-V45-SW	V 45	1 ... 3	5	9.5	V 45	10
GN 991-V50-SW	V 50	2.6 ... 4	5	9.5	V 50	16