

## Olejoznaky

s ukazatelem hladiny z průhledného technopolymeru

### MATERIÁL

Průhledný technopolymer na bázi polyamidu (PA-T). Nesmí přijít do styku s alkoholem a čistícími látkami obsahujícími alkohol.

### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Odečítací ukazatel vyznačený kroužkem:

- **HCFE-C**: s časovým razítkem v červeném kroužku.
- **HCFE-CB**: s časovým razítkem v bílém kroužku.

Tisk tampoprintem je odolný proti vlivu aditivovaných olejů, mazadel, zásad a ředidel; odolnost proti otěru za normálních provozních podmínek. Nesmí přijít do styku s rozpouštědly, alkoholem a čistícími prostředky obsahujícími alkohol.

### TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Syntetická pryž NBR.

### MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100°C.

### TECHNICKÁ DATA

Utahovací moment uvedený v tabulce zaručuje optimální těsnost a správnou polohu těsnícího kroužku.

### POZNÁMKA


Pro informaci o možnosti použití s jinými kapalinami se speciálními přísadami kontaktujte společnost ELESA.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Matice z mosazi GH. (viz. strana -) pro upevnění k nádržím o tloušťce stěny menší než 5 mm.



ELESA Original design



### HCFE-C

| Kód   | Označení      | d <sub>1</sub> | A    | B    | D    | d  | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | s  | Utahovací moment [Nm] | ⚖  |
|-------|---------------|----------------|------|------|------|----|----------------|----------------|----|-----------------------|----|
| 10906 | HCFE.15/C-1/2 | G 1/2          | 10.5 | 16   | 26   | 19 | 6              | 7              | 22 | 4÷6                   | 6  |
| 11006 | HCFE.20/C-3/4 | G 3/4          | 10.5 | 19.5 | 31.5 | 25 | 11             | 12             | 27 | 6÷8                   | 8  |
| 11106 | HCFE.24/C-1   | G 1            | 11   | 24   | 42   | 31 | 14             | 15             | 36 | 8÷10                  | 18 |

### HCFE-CB

| Kód      | Označení       | d <sub>1</sub> | A    | B    | D    | d  | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | s  | Utahovací moment [Nm] | ⚖  |
|----------|----------------|----------------|------|------|------|----|----------------|----------------|----|-----------------------|----|
| 10906-CB | HCFE.15/CB-1/2 | G 1/2          | 10.5 | 16   | 26   | 19 | 6              | 7              | 22 | 4÷6                   | 6  |
| 11006-CB | HCFE.20/CB-3/4 | G 3/4          | 10.5 | 19.5 | 31.5 | 25 | 11             | 12             | 27 | 6÷8                   | 8  |
| 11106-CB | HCFE.24/CB-1   | G 1            | 11   | 24   | 42   | 31 | 14             | 15             | 36 | 8÷10                  | 18 |