

Polohovací nohy pro přípevnění k podlaze

Základna z technopolymeru, šroub z oceli

ZÁKLADNA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

NASTAVOVACÍ ŠROUB PRŮCHOZÍ

Pozinkovaná ocel s regulačním šestihranem.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **LV.F-APS:** bez protiskluzové podložky.
- **LV.F-APS-AS:** s protiskluzovou podložkou, syntetická pryž NBR, tvrdost 90 Shore A, dodává se namontovaná na základnu, zpevněná destičkou z pozinkované oceli a připevněná dvěma šrouby.

PŘÍPEVNĚNÍ K PODLAZE

Pomocí dvou protilehlých otvorů (180°) v základně, otvory zakryté plastovou membránou (membránu lze snadno prorazit pomocí kovového nástroje). Membrány zabraňují hromadění prachu a nečistot, pokud přišroubování k podlaze není požadováno (Obr. 1).

VLASTNOSTI

Jemné vroubkování po obvodu spodní strany základny polohovací nohy zajišťuje vynikající stabilitu a přilnutí k podlaze v případě, kdy není namontovaná protiskluzová podložka a to i na povrchu, který není úplně rovný.

Jednotlivé díly polohovací nohy (základna a nastavovací šroub) se dodávají ve smontovaném stavu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ


Matice z pozinkované oceli (Matice NT. viz. strana 1223).

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ


Nastavovací šrouby z nerezové oceli AISI 304.



ELESA Original design



Obr.1



LV.F-APS

LV.F-APS-AS

Kód	Označení	Kód	Označení	D	d	L	L1#	l	lt	s	Max. mezní statické zatížení* [N]	⚖	⚖ #
313961	LV.F-125-APS-M20x95	316961	LV.F-125-APS-AS-M20x95	125	M20	150	160	95	55	24	40000	470	720
313965	LV.F-125-APS-M20x155	316965	LV.F-125-APS-AS-M20x155	125	M20	210	220	155	55	24	40000	590	840
313971	LV.F-125-APS-M24x95	316971	LV.F-125-APS-AS-M24x95	125	M24	150	160	95	55	24	40000	625	875
313975	LV.F-125-APS-M24x155	316975	LV.F-125-APS-AS-M24x155	125	M24	210	220	155	55	24	40000	740	990
313985	LV.F-125-APS-M30x155	316985	LV.F-125-APS-AS-M30x155	125	M30	210	220	155	55	30	40000	930	1180

* Hodnoty uvedené v údajích "Max. statické zatížení" vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.

Údaje s namontovanou protiskluzovou podložkou.