

Madla sklopná se zapuštěným prolisem

Technopolymer, montáž šrouby

TĚLO

Technopolymer na bázi acetalu (POM), v černé barvě, s matnou povrchovou úpravou, vysoce odolný proti UV záření.

RUKOJEŤ

SUPER-technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skleněnými vlákny, v černé barvě, s matnou povrchovou úpravou, vysoce odolný proti UV záření.

Pružina z nerezové oceli AISI 316.

Otočný čep z nerezové oceli AISI 316.

UPEVNĚVACÍ VLOŽKA

SUPER-technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skleněnými vlákny, v černé barvě, s matnou povrchovou úpravou, vysoce odolný proti UV záření.

Samořezné šrouby Ø3,5 z nerezové oceli AISI 316 (obsažené v rozsahu dodávky).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **MRH.80-6**: montáž na panely s maximální tloušťkou 6 mm.

- **MRH.80-12**: montáž na vrstvené panely s tloušťkou v rozsahu 6 mm až 12 mm.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Rukojeť MRH je zcela zapuštěná.


Díky západkovému mechanismu lze stisknutím sklopného tlačítka vysunout rukojeť z jejího pouzdra, čímž je umožněno otevírání nebo zavírání panelů, zásuvek atd.

TECHNICKÁ DATA



Pevnost v tahu: hodnoty F_1 uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.

MONTÁŽNÍ POKYNY

- Vyřezejte otvor pro vsazení madla podle rozměrů uvedených v tabulce.
- Před instalací madla odstraňte všechny otřepy způsobené řezáním.
- Zasuňte těleso rukojeti až na doraz do otvoru.
- Zasuňte upevňovací vložku až na doraz a zajistěte ji pomocí samořezných šroubů (obsažených v rozsahu dodávky). Doporučený utahovací moment činí 1 Nm.



ELESA Original design



Kód	Označení	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	s	d	F1 [N]	⚖
43701	MRH.80-6	21	82	26	19	2.5	10	30	38	1 ÷ 6	19.5	400	24
43706	MRH.80-12	21	82	26	19	2.5	10	30	38	6 ÷ 12	19.5	400	25