

Madla zapuštěná

Technopolymer certifikovaný na samozhášivost, montáž zatlačením

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polymidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, certifikovaný na samozhášivost podle normy UL-94 V0, barva šedo-černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

Montáž zatlačením (viz. Montážní návod).

ERGONOMIE A DESIGN

Moderní design díky kompaktnímu tvaru. Vnitřní profil prohlubně umožňuje bezpečné, pohodlné a ergonomické uchopení. .

TECHNICKÁ DATA




Certifikováno dle normy "V0" UL-94 V (Underwriters Laboratories) viz. strana A5 znamená, že vzorek plastových součástek s určitým tvarem a rozměry je ve vertikální poloze vystaven působení ohně po dobu 10 vteřin, přičemž se nesmí vytvořit rozžhavené kapky. Hodnoty pevnosti ve zdvihu (F1) a v tahu (F2) uvedené v tabulce byly získány při laboratorních zkouškách s madly namontovanými na panelech ze zesíleného plechu o tloušťce 1,5 mm (plech zesílený pro účely laboratorních testů).

MONTÁŽNÍ POKYNY

- 1. Vyřízněte montážní otvor do panelu. Rozměry otvoru dle přiložené tabulky.
- 2. Před instalací madla odstraňte všechny ořepy způsobené řezáním.
- 3. Horní část madla vložte do vyřezaného otvoru (Obr. 1).
- 4. Tlačte na dolní část madla, dokud jej kompletně nezasunete do otvoru (Obr. 2).



ELESA Original design



	PR.92-PF AE-V0		PR.137-PF AE-V0		PR.189-PF AE-V0	
s	x	y	x	y	x	y
0.7+1	87.5 +0.2	30.7 ±0.1	132 +0.2	30.6 ±0.1	183.7 +0.2	39.6 ±0.1
>1+1.5	87.5 +0.2	30.9 ±0.1	132 +0.2	30.8 ±0.1	183.7 +0.2	40.0 ±0.1
>1.5+2	87.5 +0.2	31.9 ±0.1	132 +0.2	31.8 ±0.1	183.7 +0.2	40.3 ±0.1
>2+2.2	87.5 +0.2	31.9 ±0.1	132 +0.2	31.8 ±0.1	183.7 +0.2	40.3 ±0.1

Kód	Označení	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	Δ
150701-C1	PR.92-PF-AE-V0-C1	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
150711-C1	PR.137-PF-AE-V0-C1	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28

