

Madla zapuštěná

Technopolymer, montáž zatlačením

MATERIÁL

technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva šedo-černá, oranžová nebo světle šedá, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Montáž zatlačením (viz. Montážní návod).

ERGONOMIE A DESIGN


Moderní design díky kompaktnímu tvaru. Vnitřní profil prohlubně umožňuje bezpečné, pohodlné a ergonomické uchopení. Barevný kryt navíc zlepšuje viditelnost madla a nabízí možnost úpravy dle přání zákazníka.

TECHNICKÁ DATA

Hodnoty odolnosti vůči zvedání (F1) a tahu (F2) uvedené v tabulce představují výsledky zkoušek prováděných v laboratoři při montáži rukojetí na panelech vyztužených ocelovými deskami s tloušťkou 1,5 mm (vyztuženo pro účely zkoušky).

MONTÁŽNÍ POKYNY

1. Vyřezejte otvor pro vsazení madla podle rozměrů uvedených v tabulce.
2. Před instalací madla odstraňte všechny otřepy způsobené řezáním.
3. Horní část madla vložte do vyřezaného otvoru (obr. 1).
4. Tlačte na dolní část madla, dokud jej kompletně nezasunete do otvoru (Obr. 2).



ELESA Original design



	PR.92-PF		PR.137-PF		PR.189-PF	
S	x	y	x	y	x	y
0.7+1	87.5 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.2 ^{±0.1}
>1+1.5	87.5 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.6 ^{±0.1}
>1.5+2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}
>2+2.2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}

 C1
RAL7021

 C2
RAL2004

 C3
RAL7035

Kód	Označení	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	Δ
51955-C1	PR.92-PF-C1	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
51955-C2	PR.92-PF-C2	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
51955-C3	PR.92-PF-C3	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
51958-C1	PR.137-PF-C1	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
51958-C2	PR.137-PF-C2	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
51958-C3	PR.137-PF-C3	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
51961-C1	PR.189-PF-C1	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52
51961-C2	PR.189-PF-C2	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52
51961-C3	PR.189-PF-C3	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52