



Provedení na vyžádání se zámkem a s indikací uzamčení

Patent ELESa - Evropský a USA


EMW.



EYK.



ETK.



- L Jednoduchý ovladač

Stiskem tlačítka se kolo uzamkne. Také je možné dodat krytku se symboly spotřebitele.

- LCV Ovládání se zeleným kroužkem

Zelený kroužek ukazuje, že kolo je volné a lze jím otáčet. Zmačknutím ovladače se kolo uzamkne (zelený kroužek není viditelný)

- LCV-K Ovladač se zeleným kroužkem a se zámkem

Zelený kroužek indikuje, že kolo je odjištěné a může se jím otáčet. Stisknutím ovladače se kolo zajistí proti otáčení (zelený kroužek není vidět). Otočením klíčku o 180° se ovladač zajistí do zamčené polohy.

- PHCV "Push-push" ovladač se zeleným kroužkem

Zelený kroužek indikuje, že kolo je odjištěné a může se jím otáčet. Stlačení ovladače se kolo zajistí nebo odjistí. Toto je ideální řešení pro požadavky ADA (Americans with Disability Act).

- L-K Ovládání se zámkem

Stiskem tlačítka se kolo uzamkne. Otočením klíče o 180° ovladač zůstane v uzamčené poloze.

- L-R Ovládání s červeným kroužkem


Stiskem tlačítka se kolo uzamkne. Červený kroužek vystoupne z ovladače a indikuje, že kolo je uzamčené.

- LVC-R Ovladač se zeleným kroužkem a s červeným kroužkem

Zelený kroužek indikuje, že kolo je odjištěné a může se jím otáčet (červený kroužek není vidět). Stisknutím ovladače se kolo zajistí proti otáčení. Vystoupí červený kroužek, který indikuje, že kolo je zajištěné (zelený kroužek není vidět).

- PHCV-R "Push-push" ovladač se zeleným a červeným kroužkem.

Zelený kroužek indikuje, že kolo je odjištěné a může se jím otáčet (červený kroužek není vidět). Stlačení ovladače se kolo zajistí nebo odjistí proti otáčení. Toto je ideální řešení pro požadavky ADA (Americans with Disability Act). Červený kroužek vystoupí a indikuje, že kolo je zajištěno proti otáčení (zelený kroužek není vidět).





- FF Aretační příruba (příslušenství na vyžádání)

SUPER-technopolymer na bázi polyamidu (PA), černá barva, matný povrch. Příruba je opatřena 12 otvory (rozmístěnými po 30°) pro zapadnutí aretačních čepů ručního kola. Příruba se montuje na rám zařízení pomocí třech šroubů s válcovou hlavou. Je opatřena také dalšími 3 otvory pro umístění libovolného referenčního čepu.

- PP Odpružené čepy

Odpružené aretační kolíky automaticky zapadají do aretačních otvorů. (aplikovatelné pro všechna provedení).



Upevnění na hřídel pomocí příčného upínacího šroubu

V případě požadavku na ruční kola s aretačními kontakty Elesa prodejní oddělení a specifikuje: typ kola (např. EYK.), způsob zajištění (např. LCV), odpružené aretační kolíky a popř. aretační přírubu.

